

## sistema de garra de vacío


STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para vidrio fino > Garras para vidrio fino STGG > STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

### Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas



Longitud L: 100 mm

Anchura B: 55 mm

Altura H: 67,4 mm


Tipo de Eyectores compactos: Alto vacío

parte normal material: Polieterecetercetona

Tamaño: 13

Número de pasos: 2

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| B        | 55 mm    |
| d        | 6 mm     |
| d2       | 14 mm    |
| D2       | 97 mm    |
| Dmk      | 46 mm    |
| G1       | G1/8"-HE |
| G2       | M4-HE    |
| G4       | M4-MA    |
| H        | 67,40 mm |
| H2       | 10,50 mm |
| H3       | 56,90 mm |
| L        | 100 mm   |
| LG4      | 7,60 mm  |
| W        | 20 °     |
| Y1       | 73 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                | Valor           |
|-------------------------|-----------------|
| Fuerza de retención     | 30 ... 56 N     |
| Capacidad de aspiración | 31 ... 38 l/min |

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

## sistema de garra de vacío

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Consumo de aire                   | 18 ... 28 l/min |
| Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 5,0 bar |
| Temperatura de trabajo            | 5 ... 60 °C     |
| Peso                              | 300 g           |
| Familia de productos              | STGG            |

### Accesorios



#### FLAN-PL 55x7.5-AB1

Part no.:10.01.30.00015

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: AB1



#### FLAN-PL 55x7.5-EL1

Part no.:10.01.30.00208

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: EL1

## sistema de garra de vacío

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>



### FLAN-PL 55x9.5-JP1

Part no...:10.01.30.00194

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 9,5 mm

Tamaño: JP1

Rosca G1: G3/8"-HE



### FLAN-PL 63x10.5-AD1

Part no...:10.01.30.00016

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 10,5 mm

Tamaño: AD1



### FLAN-PL 63x11.5-UNI

Part no...:10.01.30.00017

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 11,5 mm

Tamaño: UNI

## sistema de garra de vacío

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>



### FLAN-PL 80x12-ST1

Part no...:10.01.30.00167

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 12 mm

Tamaño: ST1



### HTR M12x1-IG SWGm

Part no...:10.01.30.00119

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Rosca G1: M12x1-HE

Usa construcci: Garra para obleas



### HTR M8x1-IG SWGm

Part no...:10.01.30.00118

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Rosca G1: M8x1-HE

Usa construcci: Garra para obleas

## sistema de garra de vacío

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>



### HTR-UNI SWGm

Part no...:10.01.30.00117

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Usa construcci: Garra para obleas

Conexi: Soporte universal



### SBSm 14 90-3 4/2 90

Part no...:10.01.01.13171

Anchura B: 14 mm

Número de agujeros: 3

Longitud L: 30,85 mm

Ángulo de radiación: 90 °

Conexión: Tubo flex. 4/2

Ángulo de basculación W: 90 °



### SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

Part no...:10.01.30.00121

Anchura B: 15 mm

Longitud L: 32 mm

Usa construcci: Garra para obleas

## Spare parts

Póngase en contacto con Schmalz


Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

## sistema de garra de vacío

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00517

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00517>



**STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK**

Part no...:10.01.30.00477

Longitud L: 100 mm

Anchura B: 55 mm

Altura H: 26,9 mm

con: Adaptador de cambio rápido

parte normal material: Polieteretercetona