

garra de vacío

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

N° de artículo.:10.01.43.00073

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00073>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Sistemas de planos aspirantes FXCB/FMCB > Sistemas de planos aspirantes FMCB > FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Sistemas de garra de vacío para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo



Diámetro de toberas: 1,5 mm

Longitud L: 297 mm

Anchura B: 123,2 mm

Altura H: 158 mm


Disposición: 3R54

con: Vacuestato y presostato VSi

Peso: 1,669 kg

Tipo interruptor de vacío: Conmutación NPN

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	123,20 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
D	32 mm
H	158 mm
H1	164 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114,40 mm
L3	102 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	1,67 kg
N° aberturas aspiración	15
Capacidad de carga (vertical)	80 N
Cap. de carga (horizont.)	350 N
Familia de productos	FMCB

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

garra de vacío

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

N° de artículo.:10.01.43.00073

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00073>

Accesorios



ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

N° de artículo.:21.04.05.00350

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 8 pol

Longitud cable: 280 mm



ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

N° de artículo.:21.04.05.00361

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 8 pol



ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

N° de artículo.:21.04.05.00362

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 8 pol

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

garra de vacío

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

N° de artículo.:10.01.43.00073

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00073>



ASK B-M12-8 5000 K-8P

N° de artículo.:21.04.05.00079

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 8 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00036

Diámetro exterior D: 42 mm

Diámetro interior d: 32 mm

Longitud (máx): 20 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 25 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 3,77 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

Diámetro exterior D: 10 mm

Diámetro interior d: 7 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 60 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 85 °C

garra de vacío

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

N° de artículo.:10.01.43.00073

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00073>



EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo.:10.05.02.00068

Diámetro nominal: 32 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Abierta sin corriente

Rosca de conexión: G1-1/4"-HE

Margen presión (presión servicio): bar

Flujo nominal: 130 m³/h

Peso: 0,5 kg

Piezas de repuesto



SPB2 40 SI-55 P

N° de artículo.:10.01.06.03126

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Diseño: Push In



SW 150 P 7.3

N° de artículo.:10.05.04.00093

Diseño: Push In

Longitud L: 15,5 mm

parte normal material: Polioximetileno

Diámetro exterior D: 7,3 mm

garra de vacío

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

N° de artículo.:10.01.43.00073

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00073>



GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

N° de artículo.:10.01.43.00021

Longitud L: 314,6 mm

Anchura B: 144,2 mm

Altura H: 91,7 mm

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXCB-FMCB



VSi V D M8-4

N° de artículo.:10.06.02.00577

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Tipo interruptor de vacío: con pantalla

Conexión eléctrica: Conector M8, 4 polar

Indicación: 2xLED

Tipo prot. IP: IP 65