

## Eyector básico

SBP-C 15 G02 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00626>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos  
SBP-C con funciones adicionales > SBP-C 15 G02 NO A

### Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero



Diámetro de toberas: 1,5 mm

Grado de evacuación: 85 %

Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)

Presión óptima: 5 bar


Capacidad de aspiración (max): 71 l/min

Consumo de aire con asp.: 118 l/min

Control: Abierta sin corriente

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| B        | 15 mm    |
| d        | 4,20 mm  |
| D        | 13,50 mm |
| G1       | G1/8"-HE |
| G2       | G1/8"-HE |
| G3       | G1/8"-HE |
| H        | 51 mm    |
| H1       | 50 mm    |
| H2       | 5,20 mm  |
| H3       | 8,50 mm  |
| L        | 106 mm   |
| L1       | 146 mm   |
| L2       | 19 mm    |
| L3       | 29,50 mm |
| SW1      | 14 mm    |
| SW2      | 14 mm    |
| X1       | 20 mm    |

### Datos técnicos

Atributo

Valor

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 |  
schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 4

## Eyector básico

SBP-C 15 G02 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00626>

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Diámetro de toberas                             | 1,50 mm         |
| Grado de evacuación                             | 85 %            |
| Capacidad de aspiración (max)                   | 4,30 m³/h       |
| Capacidad de aspiración (max)                   | 71 l/min        |
| Consumo de aire con asp.                        | 7,10 m³/h       |
| Consumo de aire con asp.                        | 118 l/min       |
| Nivel de sonido libre                           | 72 dB(A)        |
| Nivel de sonido aspirado                        | 65 dB(A)        |
| Margen presión (presión servicio)               | 3,0 ... 6,0 bar |
| Presión óptima                                  | 5 bar           |
| Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 4 mm            |
| Diámetro interior tubo (recom.) vacío           | 6 mm            |
| Peso                                            | 70 g            |
| Temperatura de trabajo                          | 0 ... 50 °C     |
| Margen presión (presión servicio)               | 43,5 ... 87,0   |
| Presión óptima                                  | 72,50 psi       |
| Capacidad de aspiración (max)                   | 2,51 cfm        |
| Consumo de aire con asp.                        | 4,17 cfm        |
| Consumo de aire (descarga)                      | 1,06 cfm        |
| Familia de productos                            | SBP-C           |

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: En la versión con válvulas electromagnéticas SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) y una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

## Accesorios



### BEF-PL 110x44.5x3 SBP

N° de artículo.:10.02.01.00511

Longitud L: 110 mm

Anchura B: 44,5 mm

Altura H: 3 mm


Usa construcci: Eyector básico SBP

## Eyector básico

SBP-C 15 G02 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00626>



### SET SBP M4-IG

N° de artículo.:10.02.01.00769

Longitud L: 50 mm

Anchura B: 14 mm

Usa construcci: Eyector básico SBP

Tipo: M4-IG



### ASK B-MIC10 3000 K-2P

N° de artículo.:21.04.06.00086

Material manguera: PUR cable

Conexión eléctrica: Conect. 10mm



### VFT G1/4-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00119

Conexión: G1/4"-HE

Diseño: Inserto de filtro corto

Flujo nominal: 110 l/min

Flujo nominal: 6,6 m³/h

Finura de filtro: 80 µm

## Piezas de repuesto

### Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

## Eyector básico

SBP-C 15 G02 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00626>



### SD G1/8-AG 14x40

N° de artículo.:10.02.01.00540

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro exterior D: 14 mm

Longitud L: 40 mm