

Eyector básico

SBP HF 2 03 7 KU

N° de artículo.:10.02.01.01953

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01953>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SBP-HV/HF con cuerpo base de plástico > SBP HF 2 03 7 KU

Eyector básico para uso universal



Tipo: High Flow

Número de pasos: 2

Diámetro de toberas: 0,3 mm

Tamaño: 7


Grado de evacuación: 55 %

Capacidad de aspiración (max): 15,3 l/min

Consumo de aire con asp.: 5 l/min

parte normal material: Plásticos

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	19 mm
d2	4,20 mm
D	6 mm
G1	G1/8"-HE
G2	G1/8"-HE
G5	M4-HE
H	25 mm
H2	5 mm
H3	12,50 mm
L	36,50 mm
L1	47,50 mm
L2	10 mm
L3	13,50 mm
SW2	4 mm
X1	12 mm
X2	19 mm
Y1	12 mm

Datos técnicos

Atributo

Valor

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 |
schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 3

Eyector básico

SBP HF 2 03 7 KU

N° de artículo.:10.02.01.01953

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01953>

Diámetro de toberas	0,30 mm
Número de pasos	2
Grado de evacuación	55 %
Capacidad de aspiración (max)	15,30 l/min
Consumo de aire con asp.	0,30 m³/h
Consumo de aire con asp.	5 l/min
Nivel de sonido libre	63 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	54 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	2,0 - 6,0 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	4 mm
Peso	21,30 g
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Margen presión (presión servicio)	29,0 - 87,0
Capacidad de aspiración (max)	0,54 cfm
Consumo de aire con asp.	0,18 cfm
Familia de productos	SBP-HV-HF-KU

Piezas de repuesto



SFE 7 POM

N° de artículo.:10.02.01.01808

Diámetro de taladrado: 7 mm

Anchura B: 19 mm

Altura H: 25 mm

Longitud L: 36,5 mm

Rosca G1: M8x0.5-HE

Rosca G2: G1/8"-HE

Conexión de aire comprimido: M8x0.5-HE

Conexión de ventosa: G1/8"-HE

Eyector básico

SBP HF 2 03 7 KU

N° de artículo.:10.02.01.01953

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01953>



SEP HF 2 03 7

N° de artículo.:10.02.01.01341

Tipo: High Flow

Número de pasos: 2

Tam. de toberas: 0,3 mm

Diámetro de taladrado: 7 mm

Grado de evacuación: 55 %

Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 15,3 l/min

Consumo de aire con asp.: 5 l/min



SHC 2 7

N° de artículo.:10.02.01.01510

Número de pasos: 2

Diámetro de taladrado: 7 mm

Diámetro exterior D: 6 mm

Longitud L: 6 mm

Rosca G1: M8x0.5-MA