

Set de reequipamiento


SET SBPL 125/150

N° de artículo.:10.02.01.01686

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01686>

[Página inicial](#) > [Técnica de vacío para la automatización](#) > [Componentes de vacío](#) > [Generadores de vacío](#) > [Eyectores básicos](#) > SET SBPL 125/150

Set de reequipamiento



Usa construcci: Eyectores básicos

Tamaño: 125/150

Datos de diseño



Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Peso	514,80 g

Accesorios

[Póngase en contacto con Schmalz](#)

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Set de reequipamiento

SET SBPL 125/150

N° de artículo.:10.02.01.01686

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01686>



SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

Tipo: High Flow

Número de pasos: 3

Tam. de toberas: 1,3 mm

Diámetro de taladrado: 22 mm

Grado de evacuación: 61 %

Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 297,6 l/min

Consumo de aire con asp.: 74 l/min



SEP HV 3 16 22

N° de artículo.:10.02.01.01397

Tipo: High Vacuum

Número de pasos: 3

Tam. de toberas: 1,6 mm

Diámetro de taladrado: 22 mm

Grado de evacuación: 90 %

Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 308,8 l/min

Consumo de aire con asp.: 103 l/min



VRS-ST 15x101.7 SBPL

N° de artículo.:10.02.01.01687

Usa construcci: Eyectores básicos

Diámetro exterior D: 15 mm

Longitud L: 101,7 mm