

## Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NC

N° de artículo.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SCPSb > SCPSb 2-07 S04 NC

### Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho



Tam. de toberas: 2-07

Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)


Capacidad de aspiración (max.): 37 l/min

Consumo de aire con asp.: 22 l/min

Vacío (max.): -850 mbar

Control: Cerrada sin corriente

### Datos de diseño



| Atributo | Valor     |
|----------|-----------|
| B        | 18 mm     |
| B1       | 18,60 mm  |
| d        | 4,40 mm   |
| d1       | 6 mm      |
| d2       | 6 mm      |
| d3       | 2,60 mm   |
| H        | 77,50 mm  |
| H1       | 97 mm     |
| H2       | 40,80 mm  |
| H3       | 47,50 mm  |
| H4       | 16,50 mm  |
| H5       | 5,50 mm   |
| L        | 94 mm     |
| L1       | 109,50 mm |
| L2       | 81,40 mm  |
| L3       | 22 mm     |
| L4       | 29,50 mm  |
| X1       | 36,90 mm  |
| Y1       | 12 mm     |
| Y2       | 12 mm     |

## Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NC

N° de artículo.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>

### Datos técnicos

| Atributo                          | Valor                 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tam. de toberas                   | 2-07                  |
| Grado de evacuación               | 85 %                  |
| Capacidad de aspiración (max)     | 37 l/min              |
| Capacidad de aspiración (max)     | 2,28 m³/h             |
| Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar       |
| Presión óptima                    | 4,50 bar              |
| Tipo prot. IP                     | IP 40 (con conector)  |
| Peso                              | 0,17 kg               |
| Control                           | Cerrada sin corriente |
| Familia de productos              | SCPSb                 |

### Accesorios



#### ABL-SET SCPS zweistufig

N° de artículo.:10.02.02.04667

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi

Tamaño: zweistufig

Longitud L: 14 mm

Anchura B: 18 mm

Peso: 16,3 g



#### ASK B-MIC10 3000 K-2P

N° de artículo.:21.04.06.00086

Material manguera: PUR cable

Conexión eléctrica: Conect. 10mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

## Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NC

N° de artículo.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>



### HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

N° de artículo.:10.02.02.04149

Longitud L: 75 mm

Anchura B: 18 mm

Altura H: 9 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi



### SET SCPS

N° de artículo.:10.02.02.04343

Longitud L: 113 mm

Anchura B: 70 mm

Altura H: 73 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi



### UMR-SET SCPSb

N° de artículo.:10.02.02.04848

Usa construcci: Eyectores compactos SCPSb

## Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NC

N° de artículo.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>



### VFI CN6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00241

Conexión: Tubo flex. 6/4 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



### VFI CN8/6 50

N° de artículo.:10.07.01.00245

Conexión: Tubo flex. 8/6 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



### VFI 6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00328

Conexión: Tubo flex. 6/4

Finura de filtro: 50 µm

## Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NC

N° de artículo.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>



### VFT G1/8-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00116

Conexión: G1/8"-HE

Diseño: Inserto de filtro corto

Flujo nominal: 45 l/min

Flujo nominal: 2,7 m³/h

Finura de filtro: 80 µm