

Bomba de vacío

EVE-TR-M 2.3 24V-DC

N° de artículo.:10.03.01.00192

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00192>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR > EVE-TR-M 2.3 24V-DC

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento




Nivel de sonido en 50 Hz: 72 dB(A)

Peso: 2,4 kg

Vacío (max.): -780 mbar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	82 mm
B2	11 mm
G2	G1/8"-HE
G3	G1/8"-HE
G5	M4-HE
H	123 mm
L	154 mm
X1	28 mm
Y1	60 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-780 mbar
Capacidad de aspiración en DC	2,04 m³/h
Tensión	24V - DC
Nivel de sonido en 50 Hz	72 dB(A)
Peso	2,40 kg
Familia de productos	EVE-TR

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com



Bomba de vacío

EVE-TR-M 2.3 24V-DC

N° de artículo.:10.03.01.00192

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00192>
