Soplante

SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00086


https://www.schmalz.com/10.04.01.00086

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



- Capacidad de aspiración (60 Hz): 1.240 m³/h
- Vacío (60 Hz): 260 mbar
- Pot. nominal 60 Hz: 13,2 kW
- voltaje de 60Hz: YY230/Y460V ±10%
- Ejecución diseño: IE3:US/CAN
- Permisión: UL/CSA
- Permisión: UL/CSA
- Peso: 125 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	525 mm
B1	563 mm
D2	100 mm
G1	G4"-HE
G5	M8-HE
H	611 mm
L	643 mm
X1	350 mm
Y1	400 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz)	1240 m³/h
Vacío (60 Hz)	260 mbar
Tipo prot. IP	IP 55
Pot. nominal 60 Hz	13,20 kW
voltaje de 60Hz	
Nivel acústico (60 Hz)	79 dB(A)
Peso	125 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP2

Póngase en contacto con Schmalz
Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 |
schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00086

https://www.schmalz.com/10.04.01.00086

Permisión	UL/CSA
Ejecución diseño	IE3:US/CAN
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00239

Usa construcci: Soplante SB
Voltaje DC: 230V - AC
parte normal material: Acero
Longitud L: 1.055 mm
Anchura B: 727 mm
Altura H: 703 mm



SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00318

Usa construcci: Soplante SB
Voltaje DC: 24V - DC
parte normal material: Acero
Longitud L: 1.055 mm
Anchura B: 727 mm
Altura H: 703 mm

Soplante

SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00086

https://www.schmalz.com/10.04.01.00086



STF 100 P 24.0 SSB

N° de artículo.:10.07.01.00401

Conexión: Ø100mm
Diseño: Carcasa de piclon
Flujo nominal: 1.440 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
Equipo adicional: Abrazadera SSB



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB
Y: Silenciador