

Ángulo de fijación

BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

N° de artículo.:10.06.02.00663

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00663>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Interruptores y control del sistema > Interruptores de vacío / presión electrónico > BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

Ángulo de fijación



Anchura B: 21 mm


Altura H: 22 mm

Longitud L: 61,5 mm

Espesor pared s: 1,5 mm

Usa construcci: Vacuestato / presostato

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	21 mm
d1	3,20 mm
d2	3,20 mm
d3	6,40 mm
G1	G1/8"-HE
H	22 mm
H1	30 mm
H2	5,50 mm
L	61,50 mm
L1	66,50 mm
L2	7,50 mm
L3	10 mm
s	1,50 mm
X1	44 mm
X2	39 mm
X3	15 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de medición	bar

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Ángulo de fijación

BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

N° de artículo.:10.06.02.00663

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00663>
