

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03401

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03401>

Página inicial > Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues) > SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperaturas



Tamaño: 50

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A


Resistencia térmica: 200 °C

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G3/8-IG

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6 mm
D1	42,10 mm
Dmax(S)	56 mm
Ds	50,20 mm
G1	G3/8"-HE
H	36,90 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	11,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	53 N
Fuerza arranque	91 N
Carga transv.	102 N
Volumen	18,90 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	50
Conexión	G3/8"-HE
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2



Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03401

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03401>

Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	38,40 g
Número de pliegues	1,50
Familia de productos	SAB