

Conector rápido acodado

STV-WF G3/8-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00259

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00259>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-WF G3/8-AG 10

Racor instantáneo en versión orientable y fija



Rosca G1: G3/8"-MA


Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 29,2 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	10 mm
G1	G3/8"-MA
dn	9,40 mm
D1	16,70 mm
H	10 mm
H1	24,90 mm
L	29,20 mm
L1	40,10 mm
LG1	6,70 mm
SW1	22 mm
SW3	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 10 d = 7
Tipo de manguera	10-7
parte normal material	Latón niquelado
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-10 ... 70 °C
Peso	81 g

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Conector rápido acodado

STV-WF G3/8-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00259

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00259>

Familia de productos

STV

Accesorios



VSL 10-7 PE MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00083

Diámetro exterior D: 10 mm

Diámetro interior d: 7 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PE

Radio de curvatura min.: 60 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

Diámetro exterior D: 10 mm

Diámetro interior d: 7 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 60 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 85 °C