

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 88 NK-45 N019

N° de artículo.:10.01.06.00460

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00460>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FG 88 NK-45 N019

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales




Tamaño: 88

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	11,70 mm
d1	25 mm
d2	29,30 mm
D1	88,20 mm
Dk	24,70 mm
Dmax(S)	95,50 mm
Ds	89 mm
H	86,50 mm
H2	19,70 mm
H3	26 mm
Z (Carrera)	34 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	40,46 N
Fuerza arranque	286 N
Volumen	143,67 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Tamaño	88

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 88 NK-45 N019

N° de artículo.:10.01.06.00460

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00460>

Familia pezzon	N 019
Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	146,50 g
Familia de productos	FG

Accesorios



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

N° de artículo.:10.01.06.01959

Familia pezzon: N 019

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 40 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 8,2 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 8 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

N° de artículo.:10.01.06.01960

Familia pezzon: N 019

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 38 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 8,2 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 8 mm

parte normal material: Aluminio