

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 4 NBR-CO-55 N017

N° de artículo.:10.01.06.03067

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03067>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FG 4 NBR-CO-55 N017

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 4

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	3,50 mm
d2	2,40 mm
D1	5,10 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	3,80 mm
H	14 mm
H2	3,90 mm
H3	7 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,27 N
Fuerza arranque	0,60 N
Volumen	0,12 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	4 mm
Tamaño	4
Familia pezzon	N 017
Número de pliegues	2,50

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2



Ventosa de fuelle (redonda)

FG 4 NBR-CO-55 N017

N° de artículo.:10.01.06.03067

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03067>

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,40 g
Familia de productos	FG