

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.01.12304

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12304>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAOG-S > SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG

Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 95x40


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Acero

Conexión: M10-AG

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	46 mm
Bs	40,60 mm
dn	4 mm
G1	M10-MA
H	33,50 mm
LG1	10 mm
Lmáx(S)	101 mm
Ls	95,60 mm
SW1	16 mm
Z (Carrera)	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	165 N
Carga transv.	192 N
Carga transv. (superficie aceitada)	110 N
Volumen	18 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	35 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Dimensiones (LxB)	95 x 40
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com



Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.01.12304

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12304>

Número de pliegues	0
Peso	49,70 g
Familia de productos	SAOG-S