

Ventosa plana (redonda)

SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.00812

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00812>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para ramos diferentes > Ventosas planas SGAN > SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles




Tamaño: 16

Material de ventosa: Poliuretano PU

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	3 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	15 mm
G1	G1/8"-MA
H	17 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	2 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	6,90 N
Volumen	0,61 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	15 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	16
Familia pezzon	N 029
Material de ventosa	Poliuretano PU

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa plana (redonda)

SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.00812

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00812>

Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Peso	5,70 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SGAN

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N029 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.01.00816

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SGA 16 PU-55 N029

N° de artículo.:10.01.01.00572

Tamaño: 16

Material de ventosa: Poliuretano PU

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A