

Placa de ventosas (ovalada)


SPLO 300x55 NBR-55

N° de artículo.:10.01.05.00187

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00187>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Placas de ventosa SPLO > SPLO 300x55 NBR-55

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxB): 300 x 55

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 19 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B3	28 mm
Bk	31 mm
Bmáx(S)	60 mm
Bs	51,40 mm
H	19 mm
L3	273 mm
Lk	275,30 mm
Lmáx(S)	305 mm
Ls	296,40 mm
Z (Carrera)	6,80 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	710 N
Volumen	92,73 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	50 mm
Número de pliegues	0
Dimensiones (LxB)	300 x 55
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Peso	530 g

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2



Placa de ventosas (ovalada)

SPLO 300x55 NBR-55

N° de artículo.:10.01.05.00187

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00187>

Familia de productos

SPLO

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
