

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 71-60 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00065

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00065>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Tubos aire comprimido / vacío VSL > VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido



Diámetro exterior D: 71 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Longitud (máx): 15 m


Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 156 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 2,92 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	60 mm
D	71 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	71-60
Margen presión (presión servicio)	-1,00 ... 2,92 bar
Temperatura de trabajo	-40 ... 90 °C
Radio de curvatura min.	156 mm
Longitud (máx)	15 m
Peso/Metro	1180 g/m
Peso/Metro	1,18 kg/m
Material manguera	PU, espiral de alambre, antiestático

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 71-60 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00065

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00065>

Familia de productos

VSL

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



SSD 65-70 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00098

Margen de fijación: 65,0 ... 70,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado