

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

N° de artículo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Sets de manipulación SCG-HSS > ROB-SET SCG-HSS UR


Juego completo para conectar integrar el SCG-HSS a los robots ligeros



Usa construcci: Garra de flujo HSS

Usa construcci: SCG-HSS

Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	73 mm
D	73 mm
Ds	47 mm
H	105 mm
H1	143,50 mm
H2	75,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Temperatura de trabajo	5 ... 50 °C

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

N° de artículo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



SET SCG-HSS MS KUKA

N° de artículo.:10.01.30.01065

Usa construcci: SCG-HSS

Montaje: Lateral



SD G3/8-AG 40x80 SCG

N° de artículo.:10.01.30.00352

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro exterior D: 40 mm

Longitud L: 80 mm

Usa construcci: Garras de flujo



VSi V M8-4

N° de artículo.:10.06.02.00567

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Conexión eléctrica: Conector M8, 4 polar

Indicación: LED

Tipo prot. IP: IP 65

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

N° de artículo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C



VSL 4-2 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00001

Diámetro exterior D: 4 mm

Diámetro interior d: 2 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 20 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 60 °C



STV-W M5-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00155

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 16,4 mm

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

N° de artículo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA



STV-GE M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00201

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 9,9 mm

Longitud L: 18,8 mm



STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00288

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 20,8 mm

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

N° de artículo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

N° de artículo.:10.01.45.00032

Voltaje DC: 24V - DC

Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 10,0 bar

para: Robots universales

Tipo: 1,8m

Longitud L: 1.760 mm

Peso: 2,5 kg



VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M

N° de artículo.:10.01.45.00033

Voltaje DC: 24V - DC

Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 10,0 bar

para: Robots universales

Tipo: 2,2m

Longitud L: 2.170 mm

Peso: 2,7 kg

Piezas de repuesto



ERS SCG-HSS 5S

N° de artículo.:10.01.30.01066

Usa construcci: SCG-HSS

incluye: 5 alfileres de reemplazo de ESD

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

N° de artículo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



STV-GE M5-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00200

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 7,9 mm

Longitud L: 15 mm



STV-GE G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00204

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,4 mm

Longitud L: 16,4 mm