

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 40 SI-55 P

N° de artículo.:10.01.06.03126

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03126>

Página inicial > Piezas de repuesto y de desgaste manipuladores por vacío JumboFlex > SPB2 40 SI-55 P

Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia



Tamaño: 40


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Diseño: Push In

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	12,50 mm
d1	15,70 mm
d2	17,80 mm
d5	11,50 mm
dn	4,60 mm
D1	43,50 mm
Dmax(S)	44,60 mm
Ds	42,70 mm
H	47 mm
H2	2,20 mm
H3	7,20 mm
H5	2 mm
Z (Carrera)	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	14,90 N
Fuerza arranque	40 N
Volumen	22 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	75 mm
Tamaño	40

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 40 SI-55 P

N° de artículo.:10.01.06.03126

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03126>

Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	18,20 g
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad

Accesorios



FD 34 120

N° de artículo.:10.01.06.02572

Diámetro exterior D: 34 mm

Finura de filtro: 120 µm

Usa construcci: Ventosa de fuelle

Tamaño: FG 42



SW 100 P 7.3

N° de artículo.:10.05.04.00091

Diseño: Push In

Longitud L: 15,5 mm

parte normal material: Polioximetileno

Diámetro exterior D: 7,3 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 40 SI-55 P

N° de artículo.:10.01.06.03126

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03126>



SW 130 P 7.3

N° de artículo.:10.05.04.00092

Diseño: Push In

Longitud L: 15,5 mm

parte normal material: Polioximetileno

Diámetro exterior D: 7,3 mm



SW 150 P 7.3

N° de artículo.:10.05.04.00093

Diseño: Push In

Longitud L: 15,5 mm

parte normal material: Polioximetileno

Diámetro exterior D: 7,3 mm



SW 80 P 7.3

N° de artículo.:10.05.04.00090

Diseño: Push In

Longitud L: 15,5 mm

parte normal material: Polioximetileno

Diámetro exterior D: 7,3 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 40 SI-55 P

N° de artículo.:10.01.06.03126

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03126>



VORR-MONT Stecksauger

N° de artículo.:11.01.42.03850