

Placa de ventosas (redonda)

SPL-HT 90 ST G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.23.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.23.00007>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para aplicaciones a alta temperatura > Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT > SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas




Tamaño: 90

Material de ventosa: Tejido de silicato ST

Conexión: G1/4-IG

Temperatura de trabajo max.: 600 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	7 mm
Dmax(S)	111,50 mm
Ds	90 mm
G1	G1/4"-HE
H	39 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW2	8 mm
SW3	46 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	320 N
Volumen	25 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	1060 mm
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	32 l/min
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	90
Temperatura de trabajo max.	600 °C
Material de ventosa	Tejido de silicato ST

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Placa de ventosas (redonda)

SPL-HT 90 ST G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.23.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.23.00007>


Peso

675 g

Familia de productos

SPL-HT

Piezas de repuesto




DR-SPL-HT 90 ST

N° de artículo.:10.01.23.00016

Tamaño: 90

Material de ventosa: Tejido de silicato ST



DR-SPL-HT 90 ST

N° de artículo.:10.01.23.00016

Tamaño: 90

Material de ventosa: Tejido de silicato ST