

Ventosa plana (redonda)

PFYN 20 FPM-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00184>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN > PFYN 20 FPM-65 G1/8-AG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 20

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM


Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	2 mm
Dmax(S)	23 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-MA
H	15 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	2,20 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	15,50 N
Volumen	0,80 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	20
Material de ventosa	Fluorocautchuc FPM
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFYN 20 FPM-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00184>

Peso 6,70 g

Familia de productos PFYN

Número de pliegues 0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03530

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 19,5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio



PFG 20 FPM-65 N006

N° de artículo.:10.01.01.00072

Tamaño: 20

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas