

Ventosa plana (redonda)

SUF 2 HT1-60 SC010

N° de artículo.:10.01.01.13982

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13982>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > SUF 2 HT1-60 SC010

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 2

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	1,40 mm
Dk	4,20 mm
Dmax(S)	2,40 mm
Ds	2 mm
H	3,50 mm
H2	2 mm
Z (Carrera)	0,20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,15 N
Fuerza arranque	0,15 N
Volumen	0,00 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	2 mm
Tamaño	2
Interfaz familia de pezones	SC010
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa plana (redonda)

SUF 2 HT1-60 SC010

N° de artículo.:10.01.01.13982

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13982>

Peso	0 g
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SC 010 M3-AG

N° de artículo.:10.01.06.04249

Tipo de conexión: 010

Conexión: M3-MA

Longitud apropiada: 2 mm

Diámetro nominal dn: 1 mm