

Ventosa plana (ovalada)

SGON 12x4 SI-HD-65 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.00221

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00221>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Ventosas planas SGON > SGON 12x4 SI-HD-65 M5-AG

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas



Dimensiones (LxB): 12 x 4


Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M5-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	5 mm
Bs	3,90 mm
dn	1,50 mm
G1	M5-MA
H	18 mm
LG1	4,50 mm
Lmáx(S)	13 mm
Ls	11,90 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	0,50 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	1,80 N
Volumen	0,17 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	3 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Dimensiones (LxB)	12 x 4
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI-HD

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGON 12x4 SI-HD-65 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.00221

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00221>

Dureza del material [Shore A] 65 Shore A

Peso 2,90 g

Familia de productos SGON

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N020 M5-AG DN180

N° de artículo.:10.01.01.00312

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 15 mm

Longitud apropiada: 3 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm

parte normal material: Aluminio



SGO 12x4 SI-HD-65 N020

N° de artículo.:10.01.01.00222

Dimensiones (LxB): 12 x 4

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A