

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03522>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

Boquilla de conexión de ventosa




Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 22,5 mm

Longitud apropiada: 16 mm

parte normal material: Aluminio

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	10 mm
dn	2 mm
D2	5 mm
G1	G1/8"-HE
L	16 mm
L1	22,50 mm
L2	4,50 mm
L3	2 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia pezzon	N 006
parte normal material	Aluminio
Peso	5,60 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03522>



PFG 20 FPM-65 N006


N° de artículo.:10.01.01.00072

Tamaño: 20

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas



PFG 20 HT1-60 N006

N° de artículo.:10.01.01.11163

Tamaño: 20

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas



PFG 20 NBR-CO-55 N006

N° de artículo.:10.01.01.10337

Tamaño: 20

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03522>



PFG 20 NBR-55 N006

N° de artículo.:10.01.01.00012

Tamaño: 20

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: CSA



PFG 20 PU-55 N006

N° de artículo.:10.01.01.00052

Tamaño: 20

Material de ventosa: Poliuretano PU

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



PFG 20 SI-55 N006

N° de artículo.:10.01.01.00032

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible