

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N009 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > SA-NIP N009 G1/4-AG

Boquilla de conexión de ventosa montaje previo




Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 25 mm

parte normal material: Aluminio

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	5,50 mm
G1	G1/4"-MA
G2	M10x1.25-MA
L	5 mm
L1	25 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia pezzon	N 009
parte normal material	Aluminio
Peso	9,20 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N009 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00078

Tamaño: 60

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas



PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.11169

Tamaño: 60

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas



PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00018

Tamaño: 60

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N009 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00058

Tamaño: 60

Material de ventosa: Poliuretano PU

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00038

Tamaño: 60

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible



PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00079

Tamaño: 80

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N009 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.11170

Tamaño: 80

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas



PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00019

Tamaño: 80

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00059

Tamaño: 80

Material de ventosa: Poliuretano PU

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N009 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00039

Tamaño: 80

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible



PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00080

Tamaño: 95

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas



PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00020

Tamaño: 95

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N009 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00060

Tamaño: 95

Material de ventosa: Poliuretano PU

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00040

Tamaño: 95

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible