

Ventosa plana (redonda) sensible

SGN 8 SI-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.00745

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00745>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para ramos diferentes > Ventosas planas SGN > SGN 8 SI-55 M5-AG

Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles



Tamaño: 8

Material de ventosa: Silicona SI


Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M5-AG

Condición de los materiales: FDA-compatible

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	9 mm
dn	1 mm
Ds	8 mm
G1	M5-MA
H	11,50 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	1,70 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	0
Tamaño	8
Material de ventosa	Silicona SI
Fuerza aspir.	2,30 N
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda) sensible

SGN 8 SI-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.00745

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00745>

Piezas de repuesto



SA-NIP N040 M5-AG DN100

N° de artículo.:10.01.01.00714

Rosca G1: M5-MA

Longitud apropiada: 3 mm

parte normal material: Aluminio



SG 8 SI-55 N040

N° de artículo.:10.01.01.00744

Tamaño: 8

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 8,5 mm