

Ventosa plana (redonda)

SGAN 9 SI-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.00802

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00802>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para ramos diferentes > Ventosas planas SGAN > SGAN 9 SI-55 M5-AG

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles



Tamaño: 9

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Conexión: M5-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	2 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
G1	M5-MA
H	17 mm
LG1	5 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	2,10 N
Volumen	0,20 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Tamaño	9
Familia pezzon	N 028
Material de ventosa	Silicona SI

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SGAN 9 SI-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.00802

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00802>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	2,20 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SGAN

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N028 M5-AG DN200

N° de artículo.:10.01.01.00753

Rosca G1: M5-MA

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SGA 9 SI-55 N028

N° de artículo.:10.01.01.00348

Tamaño: 9

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A