

Ventosa plana (redonda)


PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

N° de artículo.:10.01.01.10336

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10336>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 1,5

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	1,20 mm
Dk	1,80 mm
Dmax(S)	1,80 mm
Ds	1,50 mm
H	2,50 mm
Z (Carrera)	0,10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,06 N
Volumen	0,00 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	2 mm
Tamaño	1,50
Familia pezzon	N 002
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

N° de artículo.:10.01.01.10336

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10336>

Peso 0,10 g

Familia de productos PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N002 M3-AG DN70

N° de artículo.:10.01.01.00314

Rosca G1: M3-MA

Longitud L1: 6,5 mm

Longitud apropiada: 2 mm

parte normal material: Aluminio