

## Ventosa flotante

SBS 30 HF M5-IG AL

N° de artículo.:10.01.01.12651

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12651>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Ventosas flotantes > Ventosas flotantes SBS > SBS 30 HF M5-IG AL

### Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles



Diámetro: 30 mm

Tipo: High Flow

Conexión de aire comprimido: M5-HE

parte normal material: Aluminio

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| B        | 32 mm    |
| D        | 30 mm    |
| G1       | M5-HE    |
| G2       | M4-HE    |
| G3       | M5-HE    |
| H        | 17 mm    |
| H1       | 17,50 mm |
| LG1      | 5 mm     |
| LG2      | 6 mm     |
| LG3      | 6 mm     |
| X1       | 22 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                          | Valor           |
|-----------------------------------|-----------------|
| Fuerza de retención               | 5 N             |
| Consumo de aire                   | 8,40 m³/h       |
| Consumo de aire                   | 140 l/min       |
| Margen presión (presión servicio) | 1,0 ... 6,0 bar |
| Peso                              | 30,50 g         |
| Familia de productos              | SBS             |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa flotante

SBS 30 HF M5-IG AL

N° de artículo.:10.01.01.12651

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12651>

Nota: Fuerza de retención y consumo de aire comprimido: Los valores indicados se refieren a una presión operativa de 5 bares, medida sobre una pieza hermética a la aspiración. Los valores reales pueden variar en función de la calidad de la pieza

### Piezas de repuesto



#### REIB-FL SBS HT1-60

N° de artículo.:10.01.01.12585

Usa construcci: Ventosa flotante

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Diámetro exterior D: 2,5 mm