

Ventosa plana (redonda)

PFYN 8 NBR-CO-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.10381

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10381>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN > PFYN 8 NBR-CO-55 M5-AG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 8

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M5-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	2 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
G1	M5-MA
H	12 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	1,30 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	2,30 N
Volumen	0,03 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Tamaño	8
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFYN 8 NBR-CO-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.10381

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10381>

Peso 1,20 g

Familia de productos PFYN

Número de pliegues 0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N004 M5-AG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03526

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 13,5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio



PFG 8 NBR-CO-55 N004

N° de artículo.:10.01.01.10043

Tamaño: 8

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A