

Placa de ventosas (redonda)

SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.13438

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13438>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para aplicaciones a alta temperatura > Placas de ventosa para alta temperatura SPL-HT FPM-F > SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas



Tamaño: 120


Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM-F

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Conexión: G1/4-AG

Temperatura de trabajo max.: 350 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6 mm
Dmax(S)	130 mm
Ds	120 mm
G1	G1/4"-MA
H	46 mm
LG1	11 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	25 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	675 N
Volumen	208 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	300 mm
Tamaño	120
Número de pliegues	0
Temperatura de trabajo max.	350 °C
Material de ventosa	Fluorocautchuc FPM-F
Peso	295 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.13438

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13438>

Familia de productos

SPL-HT

Piezas de repuesto



SPL-HT 120 FPM-F-65

N° de artículo.:10.01.01.13435

Tamaño: 120

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM-F

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Temperatura de trabajo max.: 350 °C