

Ventosa plana (redonda)

PFG 150 HT1-60 N010

N° de artículo.:10.01.01.13445

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13445>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > PFG 150 HT1-60 N010

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 150

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	7 mm
Dk	104,50 mm
Dmax(S)	158 mm
Ds	147,50 mm
H	31 mm
Z (Carrera)	9 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	842 N
Volumen	164,71 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	300 mm
Tamaño	150
Familia pezzon	N 010
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFG 150 HT1-60 N010

N° de artículo.:10.01.01.13445

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13445>

Peso	394,10 g
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N010 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00796

Rosca G1: G1/2"-HE

parte normal material: Aluminio



SU 160

N° de artículo.:10.01.01.12438

Tamaño: 160

Margen de fijación: 150,0 ... 180,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C