

Ventosa plana (redonda)

SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.01.11940

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11940>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas planas SAFT-C > SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Ventosa plana (red.) p/ mayor dinámica en superf. plana y aceitosa



Tamaño: 80


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M10-AG

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	19 mm
dn	4 mm
Dk	40 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	83 mm
G1	M10-MA
H	36 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	7,30 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	272 N
Carga transv.	212 N
Carga transv. (superficie aceitada)	185 N
Volumen	34,50 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.01.11940

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11940>

Tamaño	80
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Peso	69,50 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SAFT-C

Piezas de repuesto



SA-NIP N054 M10-AG DN400

N° de artículo.:10.01.01.11942

Rosca G1: M10-MA

parte normal material: Aluminio



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

N° de artículo.:10.01.01.11943

Diámetro exterior D: 28 mm

Longitud L: 13,5 mm

parte normal material: Perbunan XNBR

Ventosa plana (redonda)

SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.01.11940

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11940>



SAFT 80 NBR-60

N° de artículo.:10.01.01.11939

Tamaño: 80

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A