

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.12178

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12178>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAOG-S > SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 80x30


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4-AG

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	37,50 mm
Bs	30,90 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-MA
H	25 mm
LG1	10 mm
Lmáx(S)	86,50 mm
Ls	80,90 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	105 N
Carga transv.	130 N
Carga transv. (superficie aceitada)	91 N
Volumen	11 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Dimensiones (LxB)	80 x 30
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.12178

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12178>

Número de pliegues	0
Peso	29,50 g
Familia de productos	SAOG-S

Piezas de repuesto



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

N° de artículo.:10.07.08.00094

para: G1/8

Diámetro exterior D: 13,8 mm

Diámetro interior d: 10,2 mm

parte normal material: Aluminio



MUTT G1/4x6 ST-VZ

N° de artículo.:20.03.09.00020

Rosca G: G1/4

Longitud L: 6 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.12178

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12178>



SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.12177

Dimensiones (LxB): 80x30

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/8-IG