

Ventosa plana (redonda)

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.12354

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12354>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para aplicaciones a alta temperatura > Ventosas planas SAF HT2 > SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica



Tamaño: 40

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2


Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Resistencia térmica: 200 °C

Material de boquilla: Latón niquelado

Conexión: G3/8-IG

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	4 mm
Ds	41 mm
Dmax(S)	46 mm
G1	G3/8"-HE
H	38 mm
LG1	9 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	4 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	0
Tamaño	40
Fuerza aspir.	69 N
Resistencia térmica	200 °C
Familia de productos	SAF

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.12354

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12354>

Accesorios



SU 40

N° de artículo.:10.01.01.12856

Tamaño: 40

Margen de fijación: 35,0 ... 45,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C