

Ventosa plana (redonda)

SUF 18 SI-CO-55 SC030

N° de artículo.:10.01.01.14035

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14035>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > SUF 18 SI-CO-55 SC030

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 18

Material de ventosa: Silicona SI conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	7,30 mm
d	5,30 mm
Dk	11,50 mm
Dmax(S)	20,60 mm
Ds	18 mm
H	9,30 mm
H2	4,30 mm
H3	5,80 mm
Z (Carrera)	1,80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	13 N
Fuerza arranque	13 N
Volumen	0,37 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Tamaño	18
Interfaz familia de pezones	SC030
Material de ventosa	Silicona SI conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SUF 18 SI-CO-55 SC030

N° de artículo.:10.01.01.14035

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14035>

Peso	1,10 g
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SC 030 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.04288

Tipo de conexión: 030

Conexión: G1/8"-MA

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm



SC 030 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.04307

Tipo de conexión: 030

Conexión: G1/8"-HE

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm