

Ventosa plana (redonda)

SUF 100 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14081

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14081>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 100 HT1-60 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 100

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: G1/4"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	108 mm
Ds	100 mm
dn	5,10 mm
G1	G1/4"-MA
H	24 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	7,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	402 N
Fuerza arranque	402 N
Volumen	46,40 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	200 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	100
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SUF 100 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14081

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14081>

Peso	112,10 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m