

Ventosa plana (redonda)

SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.14105

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14105>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 30

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	33,30 mm
Ds	30 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-MA
H	17,70 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	34 N
Fuerza arranque	34 N
Volumen	1,60 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	35 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	30
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.14105

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14105>

Peso	11,20 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SUF 30 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.13993

Tamaño: 30

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A