

Ventosa plana (redonda)

SUF 40 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.14107

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14107>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 40 HT1-60 G1/8-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 40

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	44 mm
Ds	40 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-MA
H	23,20 mm
LG1	7,50 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	4 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	61 N
Fuerza arranque	61 N
Volumen	3,80 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	40
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SUF 40 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.14107

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14107>

Peso	17,10 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC 050 G1/8-AG


N° de artículo.:10.01.06.04250

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/8"-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SUF 40 HT1-60 SC050

N° de artículo.:10.01.01.13995

Tamaño: 40

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A