

Ventosa plana (redonda)

SUF 50 HT1-60 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.14112

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14112>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 50 HT1-60 G1/8-IG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 50

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: G1/8"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	54,30 mm
Ds	50 mm
dn	6,10 mm
G1	G1/8"-HE
H	31 mm
LG1	8 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	5 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	95 N
Fuerza arranque	95 N
Volumen	7,10 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	75 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	50
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SUF 50 HT1-60 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.14112

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14112>

Peso	24,90 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC 050 G1/8-IG


N° de artículo.:10.01.06.04308

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/8"-HE

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



SUF 50 HT1-60 SC050

N° de artículo.:10.01.01.13996

Tamaño: 50

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A