

Ventosa plana (redonda)

SUF 8 SI-CO-55 SC020

N° de artículo.:10.01.01.14027

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14027>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > SUF 8 SI-CO-55 SC020

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 8

Material de ventosa: Silicona SI conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	4,70 mm
d	3,10 mm
Dk	6,70 mm
Dmax(S)	8,40 mm
Ds	8 mm
H	5,50 mm
H2	2,30 mm
H3	3 mm
Z (Carrera)	0,80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	2,40 N
Fuerza arranque	2,40 N
Volumen	0,04 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	8 mm
Tamaño	8
Interfaz familia de pezones	SC020
Material de ventosa	Silicona SI conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SUF 8 SI-CO-55 SC020

N° de artículo.:10.01.01.14027

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14027>

Peso	0,20 g
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SC 020 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.04273

Tipo de conexión: 020

Conexión: M5-MA

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm



SC 020 M5-IG

N° de artículo.:10.01.06.04306

Tipo de conexión: 020

Conexión: M5-HE

Longitud apropiada: 8,7 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm