

Ventosa plana (redonda)

SUF 12 HT1-60 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.14178

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14178>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 12 HT1-60 M5-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 12

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: M5-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	13,20 mm
Ds	12 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-MA
H	13,60 mm
LG1	4,70 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	1,20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	5 N
Fuerza arranque	5 N
Volumen	0,12 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	12,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Tamaño	12
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SUF 12 HT1-60 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.14178

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14178>

Peso	1,70 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC 030 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.02802

Tipo de conexión: 030

Conexión: M5-MA

Longitud L1: 15,5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm



SUF 12 HT1-60 SC030

N° de artículo.:10.01.01.13988

Tamaño: 12

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A