

Ventosa plana (redonda)

SUF 70 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14073

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14073>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 70 SI-55 G1/4-IG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 70


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Conexión: G1/4"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	77,20 mm
Ds	70 mm
dn	5,10 mm
G1	G1/4"-HE
H	34,40 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	198 N
Fuerza arranque	198 N
Volumen	18 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	70
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SUF 70 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14073

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14073>

Peso	61,30 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m