

Soporte universal

HTR-UNI 2N X3

N° de artículo.:10.01.03.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00302>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Soportes para ventosas y bielas elásticas
> Soportes universales HTR-UNI > HTR-UNI 2N X3

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas




Conexión de ventosa: Cab. esfér. 28.5 mm

Temperatura de trabajo: °C

Conexi: 2 tuercas correderas

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	44 mm
D	59 mm
G2	M6-MA
H	27,50 mm
L3	20 mm
LG2	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	121,70 g
Familia de productos	HTR-UNI

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soporte universal

HTR-UNI 2N X3

N° de artículo.:10.01.03.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00302>



HTR-FST A3 FSTI

N° de artículo.:10.01.03.06136

Conexi: Cabeza esférica 28,5 mm

Rosca G1: M18x1.5-IG

Usa construccion: Biela elástica



HTR-S A3 RA

N° de artículo.:10.01.10.00239

Conexión de ventosa: Adapt. rectangu

Conexión: G1/4"-HE



HTS-A3 D SGM 50/70 OP

N° de artículo.:10.01.17.00583

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Usa construccion: Garra magnética

Tamaño: 50/70

Diseño: Bloque doble

Soporte universal

HTR-UNI 2N X3

N° de artículo.:10.01.03.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00302>



HTS-A3 SGM 30/40 OP

N° de artículo.:10.01.17.00558

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Usa construcci: Garra magnética

Tamaño: 30/40



HTS-A3 D SGM 30/40 OP

N° de artículo.:10.01.17.00582

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Usa construcci: Garra magnética

Tamaño: 30/40

Diseño: Bloque doble



HTS-A3 SGM 50/70 OP

N° de artículo.:10.01.17.00576

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Usa construcci: Garra magnética

Tamaño: 50/70

Soporte universal

HTR-UNI 2N X3

N° de artículo.:10.01.03.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00302>



HTS-A3 SNG AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00619

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 9,4 mm

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE