

Ventosa plana (ovalada)

SGO 30x10 NBR-55 N022

N° de artículo.:10.01.05.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00152>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > SGO 30x10 NBR-55 N022

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxB): 30 x 10

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	2,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmáx(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	12,20 N
Dimensiones (LxB)	30 x 10
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	2,80 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGO 30x10 NBR-55 N022

N° de artículo.:10.01.05.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00152>

Familia de productos

SGO

Accesorios



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00124

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00123

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 13 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio