

Biela elástica

FSTF G1/2-AG 50

N° de artículo.:10.01.02.01012

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01012>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Bielas elásticas > Bielas elásticas FSTF > FSTF G1/2-AG 50

Biela elástica con amortiguación, compensación de alturas y soporte flexible




Conexión de ventosa: G1/4"-HE

Conexión: M20x1.5-MA

Recorr. elást. Z: 50 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	32,30 mm
B1	54,60 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G1/2"-MA
G3	M20x1.5-MA
G4	G1/4"-HE
H	168 mm
H2	85 mm
H3	17,50 mm
H4	60 mm
L	60 mm
LG1	10 mm
LG2	12 mm
LG3	10 mm
LG4	10 mm
SW1	24 mm
SW2	32 mm
Z (Carrera)	50 mm

Datos técnicos

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Biela elástica

FSTF G1/2-AG 50


N° de artículo.:10.01.02.01012

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01012>

Atributo	Valor
Const. resorte	0,57 N/mm
Tens. previa resorte	17,60 N
Fuerza res. mitad avance	31,75 N
Carga vertical	2500 N
Carga horizontal	800 N
Peso	246 g
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Familia de productos	FSTF

Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal

Accesorios



SET FSTF

N° de artículo.:10.01.02.01030

Usa construcci: Biela elástica FSTF



SET FSTF COM

N° de artículo.:10.01.02.01031

Usa construcci: Biela elástica FSTF