

Ventosa plana (ovalada)

SGON 15x5 HT1-60 M5-IG

N° de artículo.:10.01.05.00418

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00418>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Ventosas planas SGON > SGON 15x5 HT1-60 M5-IG

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas



Dimensiones (LxB): 15 x 5

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1


Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M5-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	5,50 mm
Bs	5 mm
dn	1,20 mm
G1	M5-HE
H	22 mm
LG1	5,50 mm
Lmáx(S)	15,50 mm
Ls	15 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	0,70 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	3,10 N
Volumen	1,75 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Dimensiones (LxB)	15 x 5
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGON 15x5 HT1-60 M5-IG

N° de artículo.:10.01.05.00418

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00418>

Dureza del material [Shore A] 60 Shore A

Peso 3,50 g

Familia de productos SGON

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N021 M5-IG DN200

N° de artículo.:10.01.05.00125

Rosca G1: M5-HE

Longitud L1: 15,5 mm

Longitud apropiada: 10 mm

Diámetro nominal dn: 2 mm

parte normal material: Aluminio



SGO 15x5 HT1-60 N021

N° de artículo.:10.01.05.00429

Dimensiones (LxB): 15 x 5

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas