

Ventosa plana (ovalada)

SGO 60x20 HT1-60 N023

N° de artículo.:10.01.05.00440

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00440>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > SGO 60x20 HT1-60 N023

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxB): 60 x 20

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	22 mm
Bs	19 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	4 mm
Dk	15,50 mm
Lmáx(S)	61 mm
Ls	59 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Carrera)	2,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	50,10 N
Dimensiones (LxB)	60 x 20
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Peso	6,40 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGO 60x20 HT1-60 N023

N° de artículo.:10.01.05.00440

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00440>

Familia de productos

SGO

Accesorios



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00122

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 25 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00121

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 25 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio