

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 78 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.00074

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00074>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues) > FSGA 78 SI-55 G1/4-IG

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas



Tamaño: 78

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4"-HE

Número de pliegues: 1,5

Conexión: G1/4"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	54 mm
Dmax(S)	84,50 mm
dn	8,20 mm
Ds	74 mm
G1	G1/4"-HE
H	62 mm
LG1	12 mm
SW1	21 mm
Z (Carrera)	16 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Tamaño	78
Número de pliegues	1,50
Conexión	G1/4-IG
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Volumen	75,58 cm ³

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Página 1 desde 2

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 78 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.00074

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00074>

Fuerza aspir.	137,40 N
Fuerza arranque	218 N
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Peso	71 g
Familia de productos	FSGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



FGA 78 SI-55 N019

N° de artículo.:10.01.06.00129

Tamaño: 78

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 1,5