

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 SC050

N° de artículo.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPB1 50 ED-65 SC050

Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia




Tamaño: 50

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	11 mm
d1	17,50 mm
d2	32,30 mm
D1	55,20 mm
Dk	21,60 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,40 mm
H	32 mm
H2	7 mm
Z (Carrera)	18 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	54,70 N
Fuerza arranque	72,70 N
Carga transv.	31,20 N
Volumen	30,18 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 SC050

N° de artículo.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>

Familia pezzon	SC 050
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	13,10 g
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SC 050 G1/4-AG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02487

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-MA

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



SC 050 G1/4-IG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02488

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-HE

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 SC050

N° de artículo.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo.:10.07.01.00308

Diámetro exterior D: 17,5 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm



SPI 40 PA SPB1-50

N° de artículo.:10.01.06.03388

Tamaño: 40

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB1-50



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02543

Tipo de conexión: 050-AR

Conexión: NPT1/4-MA

Longitud L1: 29 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 SC050

N° de artículo.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02546

Tipo de conexión: 050-AR

Conexión: NPT1/4-HE

Longitud L1: 28,5 mm

Longitud apropiada: 19,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm